


Dişli kutusu EMGA-40-P-G3-SAS-40

Ürün numarası: 552186

FESTO

Servo motorlar için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	40 mm
Motor flanş ölçüsü	40 mm
Burulma boşluğu	0,25 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	3:1
Maks. giriş hızı	18.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	11 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,031 kgcm ²
Maks. çıkış torku	17,6 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	1 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	350 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	40G
Redüktör arayüzü, silindir mili	40A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun