


Redüktör EMGA-60-P-G3-SAS-70

Ürün numarası: 552190

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	60 mm
Flanş büyüklüğü motor	70 mm
Dönme boşluğu	0.17 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	3:1
Maks. tahrik devri	13000 1/min
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	22 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.135 000018
Maks. tahrik çıkış torku	35.2 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Torsiyonel rijitlik	2.3 000061
Ürün ağırlığı	900 Gram
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	60G
Redüktör tahrik arayüzü	70A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu