


# Dişli kutusu EMGA-80-P-G5-SAS-70

Ürün numarası: 552193

FESTO

Servo motorlar için uygundur.



## Bilgi sayfası

| Özellik                         | Değer                  |
|---------------------------------|------------------------|
| Redüktör flanş ölçüsü           | 80 mm                  |
| Motor flanş ölçüsü              | 70 mm                  |
| Burulma boşluğu                 | 0,12 deg               |
| Redüktör tipi                   | Planet redüktörü       |
| Dişli oranı                     | 5:1                    |
| Maks. giriş hızı                | 7.000 1/min            |
| Redüktörün çalışma sıcaklığı    | -25 ... 90 °C          |
| Koruma sınıfı                   | IP54                   |
| Sürekli çıkış torku             | 110 Nm                 |
| Redüktörün kütle atalet momenti | 0,45 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. çıkış torku               | 176 Nm                 |
| Maks. verimlilik                | 98 %                   |
| Bükme direnci                   | 6 Nm/arcmin            |
| Ürün ağırlığı                   | 2.100 g                |
| Redüktör arayüzü, çıkış mili    | 80G                    |
| Redüktör arayüzü, silindir mili | 70A                    |
| Malzeme hakkında not            | RoHS'a uygun           |