


Dişli kutusu EMGA-80-P-G3-SAS-100

Ürün numarası: 552194

★ Temel ürün gamı

Servo motorlar için uygundur.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	80 mm
Motor flanş ölçüsü	100 mm
Burulma boşluğu	0,12 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	3:1
Maks. giriş hızı	7.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	85 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,77 kgcm ²
Maks. çıkış torku	136 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	6 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	2.100 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	80G
Redüktör arayüzü, silindir mili	100A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun