


Dişli kutusu EMGA-160-P-G3-SAS-140

Ürün numarası: 552200

FESTO

Servo motorlar için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	160 mm
Motor flanş ölçüsü	140 mm
Burulma boşluğu	0,1 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	3:1
Maks. giriş hızı	6.500 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	400 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	12,14 kgcm ²
Maks. çıkış torku	640 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	38 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	18.000 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	160G
Redüktör arayüzü, silindir mili	140A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun