



Kontrol kablosu NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Ürün numarası: 552254

FESTO

CMMS-ST ve CMMP-AS motor sürücüsü için uygun.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	570 g
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, Sub-D, 25-pinli
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	2 vida 4-40 UNC
Elektriksel bağlantı 2	Açık uç, 26-telli
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	26
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	26
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	3,9 A
Müsaade edilen akım değeri	3,9 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir
Min. Kablo bükme radyusu	220 mm
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 220 mm
Kablo çapı	10,8 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,2 mm
Kablo yapısı	5x(2x0,25)+16x0,25
İletken- ve nominal kesit	0,25 mm ²
Bağlantı kesidi	0,25 mm ²
Damar sonları	Tel halkası Pin klemens
Koruma sınıfı	IP20
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pres döküm çinko
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım, kalaylı Nikel kaplamalı ve altın yaldızlı
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC