

# Yuvarlak kesitli silindir

## DGS-25- -S6

Ürün numarası: 552392  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO


Son konum yastıklaması olmayan versiyonlar.

Bu ürün yalnız Festo Brezilya'da bulunur.

İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Temsilî örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	Yastıklama yok
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	No
Versiyonlar	Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları
Çalışma basıncı	1 ... 12 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	247 N
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Piston kolu için malzeme bilgisi	İslah çeliği
Silindir profili için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik