

Yuvarlak kesitli silindir

DGS-25- -PPV-S6


Ürün numarası: 552394
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

çift tarafta ayarlanabilir son konum yastıklaması.

Bu ürün yalnız Festo Brezilya'da bulunur.

İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	No
Versiyonlar	Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları
Çalışma basıncı	1 ... 12 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Yastıklama boyu	16 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	295 N
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Piston kolu için malzeme bilgisi	İslah çeliği
Silindir profili için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik