


Susturucu U-1/4-BR

Ürün numarası: 552424

FESTO

Pnömatik komponentlerin egzoz portlarında gürültüyü azaltmak ve kirlenmeden kaçınmak için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Mpa işletim basıncı | 0 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 0 ... 10 bar |
| Atmosfere karşı debi | 3.400 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ses basıncı seviyesi | 77 dB(A) |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 70 °C |
| Ürün ağırlığı | 17 g |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme, susturucu parçası | PE |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |