



# Hızlı havalandırma valfi SE-1/4

Ürün numarası: 552431

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzost
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	1.700 l/min
Hava verme standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	950 l/min
Çalışma basıncı	0,5 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Nominal genişlik	8 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Ürün ağırlığı	250 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR