


# Kaplin EAMC-30-35-10-12

Ürün numarası: 552640

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	10 mm
Tutucu çapı 2	12 mm
Büyükük	30
Nominal uzunluk	35 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılınir dönüş momenti	8,8 Nm
Ürün ağırlığı	45 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun