


# Fiber optik kablo SOOC-DS-P-M4-2-R15

Ürün numarası: 552805

FESTO

SOE4 fiber optik üniteleri için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Yansıma ışığı algılayıcı
Minimum nesne çapı	0,1 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Hassasiyet
Kapsam	65 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	M4
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. Bükme radyusu	15 mm
Max. Sıkma torku	2 Nm
Dış çap	1 mm
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III