


Fiber optik kablo

SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4

Ürün numarası: 552806
Üretimden kalkacak ürün

SOE4 fiber optik üniteleri için.
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---------------------------------|
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Ölçme metodu | Yansıma ışığı algılayıcı |
| Minimum nesne çapı | 0,1 mm |
| Fiber-optik kablo - önemli özellik | Hassasiyet |
| Kapsam | 65 mm |
| Çevre sıcaklığı | -55 ... 70 °C |
| Ebat, kafa | M4 |
| Fiber optik kablo uzunluğu | 2 m |
| Burç uzunluğu | 40 mm |
| Min. Bükme radyusu | 15 mm |
| Max. Sıkma torku | 2 Nm |
| Dış çap | 1 mm |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışimli paslanmaz çelik |
| Malzeme, fiber optik iletken | PE |
| Koruma sınıfı | IP66 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |