


# Fiber optik kablo SOOC-DS-M6-2-R25-T1

Ürün numarası: 552809  
Üretimden kalkacak ürün

SOE4 fiber optik üniteleri için.  
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Yansıma ışığı algılayıcı
Minimum nesne çapı	0,1 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Yüksek sıcaklık
Kapsam	150 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 115 °C
Ebat, kafa	M6
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. Bükme radyusu	25 mm
Max. Sıkma torku	3 Nm
Dış çap	2,2 mm
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III