


Fiber optik kablo SOOC-TB-M4-1-R25-S4

Ürün numarası: 552815

FESTO

SOE4 fiber optik üniteleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0,35 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Standart
Kapsam	400 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	M4
Fiber optik kablo uzunluğu	1 m
Burç uzunluğu	40 mm
Min. Bükme radyusu	25 mm
Max. Sıkma torku	2 Nm
Dış çap	2,2 mm
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma