


Fiber optik kablo SOOC-TB-H-M4-1-R40

Ürün numarası: 552817
Üretimden kalkacak ürün

SOE4 fiber optik üniteleri için.
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0,2 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Geniş çalışma aralığı
Kapsam	650 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	M4
Fiber optik kablo uzunluğu	1 m
Min. Bükme radyusu	40 mm
Max. Sıkma torku	2 Nm
Dış çap	2,2 mm
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III