

# Fiber optik kablo SOOC-TB-P-M3-2-R10

Ürün numarası: 552819  
Üretimden kalkacak ürün

SOE4 fiber optik üniteleri için.  
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0,05 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Hassasiyet
Kapsam	30 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	M3
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. Bükme radyusu	10 mm
Max. Sıkma torku	1 Nm
Dış çap	1 mm
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III