

# Fiber optik kablo SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Ürün numarası: 552820

FESTO

SOE4 fiber optik üniteleri için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0,05 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Hassasiyet
Kapsam	30 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	M3
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Burç uzunluğu	40 mm
Min. Bükme radyusu	10 mm
Max. Sıkma torku	1 Nm
Dış çap	1 mm
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme bilgisi, fiber optik kablo	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1