


Fiber optik kablo SOOC-TB-P-M4-2-R15

Ürün numarası: 552823

FESTO

SOE4 fiber optik üniteleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0,2 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Hassasiyet
Kapsam	120 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	M4
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. Bükme radyusu	15 mm
Max. Sıkma torku	2 Nm
Dış çap	2,2 mm
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III