


Fiber optik kablo SOOC-TB-M-A5-2-R25

Ürün numarası: 552827
Üretimden kalkacak ürün

SOE4 fiber optik üniteleri için.
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0,1 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Seri
Kapsam	250 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	Diktörtgen 10x10x5 mm
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. Bükme radyusu	25 mm
Dış çap	2,2 mm
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III