

Fiber-Optik Kablo S00C-DS-C-M4-2-R15

Ürün numarası: 552842

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçüm metodu	Yansıma fotoelektrik yakınlık anahtarı
Minimum nesne çapı	0.1 mm
Fiber optik kablo - Özel durum	Koaksiyel
Menzil	75 mm
Ortam sıcaklığı	-55 °C...70 °C
Kafa boyutu	M4
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. bükme yarıçapı	15 mm
Maks. sıkma torku	2 Nm
Dış çap	1.25 mm
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Fiber optik kablo malzemesi	PE
Koruma türü	IP66
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III