

Fiber optik kablo

SOOC-DS-P-M3-2-R10

Ürün numarası: 552844
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

SOE4 fiber optik üniteleri için.
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Yansıma ışığı algılayıcı
Minimum nesne çapı	0,05 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Hassasiyet
Kapsam	12 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	M3
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. Bükme radyusu	10 mm
Max. Sıkma torku	1 Nm
Dış çap	1,25 mm
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III