



Basınç yükseltici DPA-40-16-CRVZS2

Ürün numarası: 552929

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Piston çapı	40 mm
Hacim	2 l
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Çift pistonlu basınç yükseltici basınçlı hava tankı ile manometreli çek valf ile
Basınç göstergesi	manometre ile
Çıkış basıncı 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 Bar...16 Bar 65.25 000032...232 000032
Çalışma basıncı	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 Bar...8 Bar 36.25 000032...116 000032
Basınç kontrol aralığı	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 Bar...16 Bar 65.25 000032...232 000032
Giriş basıncı 1	2 Bar...8 Bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 000032...116 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	4400 Gram
Montaj türü	kanal somunları ile
Pnömatik bağlantı 1	QS-10
Pnömatik bağlantı 2	KD4
Pnömatik bağlantı 3	Susturucu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Hava tankı malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik