



Basınç yükselticisi DPA-40-16-CRVZS5

Ürün numarası: 552931

FESTO

basınç yükselticisi ile hava tankının paslanmaz çelik tasarımdaki kombinasyonu



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Piston çapı	40 mm
Hacim	5 l
Montaj pozisyonu	Aşağıya doğru su tahliyesi
Tasarım yapısı	Çift pistonlu basınç yükseltici hava tanklı Manometreli çek valfli
Basınç göstergesi	Manometreli
Çıkış basıncı 2	0,45 ... 1,6 MPa 4,5 ... 16 bar 65,25 ... 232 psi
Mpa işletim basıncı	0,25 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Basınç regülasyon aralığı MPa	0,45 ... 1,6 MPa
Basınç ayar aralığı	4,5 ... 16 bar
Basınç regülasyon aralığı psi	65,25 ... 232 psi
Giriş basıncı	2 ... 8 bar
Besleme basıncı 1 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Besleme basıncı 1 psi	29 ... 116 psi
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Maks. sıkma torku, su tahliye	27 Nm
Ürün ağırlığı	7.300 g
Bağlantı şekli	Kanal somunlarıyla
Pnömatik bağlantı 1	QS-10
Pnömatik bağlantı 2	KD4
Pnömatik bağlantı 3	Susturucu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, basınçlı hava deposu	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik