


Aktif karbon filtresi MS9-LFX-N3/4-U

Ürün numarası: 552998

FESTO

Metal kavanoz, akış yönü soldan sağa.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Büyükük | 9 |
| Seri | MS |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Tasarım yapısı | Aktif karbonlu filtre |
| Çalışma basıncı | 0 ... 20 bar |
| Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı | 6.500 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:1] |
| Kullanım havası sıcaklığı | 5 ... 30 °C |
| Atık yağ kabı | 0,003 mg/m ³ |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 2.000 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/4 NPT |
| Malzeme, kapak | PA |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, filtre | Aktif karbon |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, çanak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, gözetleme camı | PA |