


İnce filtre MS9-LFM-N1-BUM

Ürün numarası: 553020

FESTO

1 µm filtre, metal hazne koruması, manüel su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Büyükklük	9
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtrasyon derecesi	1 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	7.000 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	350 l/min
Filtrenin verimi	99,99 %
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	225 ml
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,5 mg/m ³
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Pnömatik bağlantı 1	1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1 NPT
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, gözetleme camı	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Ürün ağırlığı	2.000 g