


Aktif karbon filtresi

MS9-LFX-1-U

Ürün numarası: 553032

FESTO

Metal kavanoz, akış yönü soldan sağa.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	9
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Aktif karbonlu filtre
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	6.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:1]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 30 °C
Atık yağ kabı	0,003 mg/m ³
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.000 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, filtre	Aktif karbon
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, gözetleme camı	PA