


# Mikro filtre MS9-LFM-N3/4-AUV

Ürün numarası: 553088

FESTO

0.01 µm filtre, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Seri  | MS   |
| Büyükklük   | 9  |
| Tasarım yapısı                                      | Elyaf filtre                                 |
| Filtrasyon derecesi                                 | 0,01 µm                                      |
| Su boşaltma   | tam otomatik<br>manuel, basmalı              |
| Çalışma basıncı                                     | 2 ... 12 bar                                 |
| Kullanım havası                                     | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı                   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2] |
| Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı | 6.500 l/min                                  |
| Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı  | 325 l/min                                    |
| Filtrenin verimi                                    | 99,9999 %                                    |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı                           | 225 ml                                       |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK             | 2 - Ortalama paslanma                        |
| PWIS uygunluğu                                      | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Kullanım havası sıcaklığı                           | 5 ... 60 °C                                  |
| Çevre sıcaklığı                                     | 5 ... 60 °C                                  |
| Depolama sıcaklığı                                  | -10 ... 60 °C                                |
| Atık yağ kabı                                       | 0,01 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Bağlantı şekli                                      | Hat döşeme<br>Aksesuarlı<br>Seçenekler:      |
| Montaj pozisyonu                                    | dikey +/- 5°                                 |
| Pnömatik bağlantı 1                                 | 3/4 NPT                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                                 | 3/4 NPT                                      |
| Malzeme, muhafaza                                   | Alüminyum pres döküm                         |
| Malzeme, kapak                                      | PA   |
| Malzeme, filtre                                     | Boron silikat lifi                           |
| Malzeme, çanak                                      | İşlenmiş alüminyum alışımlı                  |
| Malzeme, gözetleme camı                             | PA   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları                    | NBR  |
| Ürün ağırlığı                                       | 2.000 g                                      |