


Manifold rayı MHJ9-PN16

Ürün numarası: 553123

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	10 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	16 Müşteri talebine uygun versiyonlar mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	390 g
Bağlantı şekli	Montaj köşebentli
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	kanalsız
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı