



Basınç sensörü SPAB-P10R-G18-2P-M8

Ürün numarası: 553158

FESTO

Bağıl basınç 0 ila 10 bar.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Ölçme değeri | Relatif basınç |
| Ölçme metodu | Göstergeci piezorezistif basınç sensörü |
| Basınç ölçüm aralığı, ilk değer | 0 bar |
| Basınç ölçüm aralığı, son değer | 10 bar |
| Aşırı yük aralığı | 15 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 50 °C |
| Anahtarlama çıkışı | 2xPNP |
| Anahtarlama fonksiyonu | Serbestçe programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Anahtarlanabilir |
| Anahtarlama çıkışı tekrarlama hassasiyeti ± %FS | 0,2 %FS |
| Max. Çıkış akımı | 100 mA |
| Hassasiyet göstergesi FS | 2 %FS |
| Kısa devre korumalı | evet |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 12 ... 24 V |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | Erkek soket yuvarlak tasarım EN 60947-5-2' ye göre M8x1 4-pinli |
| Bağlantı şekli | Seçenekler: vidalanabilir Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı | Erkek dış G1/8 Dişi dış M5 |
| Ürün ağırlığı | 45 g |
| Gövde için malzeme bilgisi | ABS-takviyeli PBT-kuvvetlendirilmiş |
| Gösterge tipi | Aydınlatmalı LCD, çok renkli |
| Görüntülenebilen birim(ler) | MPa bar kPa kgf/cm ² psi |
| Anahtarlama durum göstergesi | LCD, sarı |
| Ayarlama seçenekleri | Teach-In Gösterge ve butonlar ile |

| Özellik | Değer |
|---|-----------------------|
| Değişikliğe karşı koruma | PIN-Code |
| Anahtarlama ayarlama aralığı | 0 ... 100 % |
| Histeresis ayar aralığı | 0 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |