

# Körük Bağlantı Takımı DADB-V6-32-S351-375

Ürün numarası: 553283

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                           | Değer  |
|-----------------------------------|--|
| Diş çap                           | 38 mm  |
| Boyut                             | 32   |
| Kaldırma aralığı                  | 351 mm...375 mm                                    |
| Piston milî uzatması              | 114 mm   |
| Tasarım                           | yuvarlak<br>Körük kiti<br>kanallı egzoz havası ile |
| Montaj konumu                     | herhangi bir                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK       | 3 - yoğun korozyona maruziyet                      |
| LABS uygunluğu                    | VDMA24364-B2-L                                     |
| Ortam dayanımı                    | Tozlar<br>Talaş<br>Yağlar<br>Gresler<br>Benzin     |
| Koruma türü                       | IP54   |
| Ortam sıcaklığı                   | -10 °C...80 °C                                     |
| Ürün ağırlığı                     | 92 Gram  |
| Montaj türü                       | ertelenebilir<br>dişli pim ile                     |
| Pnömatik bağlantı                 | G1/8   |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu  |
| Adaptasyon parçaları malzemesi    | PA takviyeli                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR  |
| Körük malzemesi                   | NBR  |
| Dişli pimlerin malzemesi          | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                    |