

Körük kiti DADB-V6-40-S426-475

Ürün numarası: 553307

FESTO

ISO 15552'ye uygun standart silindirler için



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 46 mm |
| Büyükklük | 40 |
| Strok aralığı | 426 ... 475 mm |
| Piston kolu uzantısı | 130 mm |
| Tasarım | Yuvarlak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Körük kiti kanallı tahliye havasıyla |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortama dayanım | Toz Mıçır Yağlar Gres yağı Yakıtlar |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Ürün ağırlığı | 144 g |
| Bağlantı şekli | geçmeli Dış açılmış pim |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, adaptör bileşenleri | PA-kuvvetlendirilmiş |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, körük | NBR |
| Malzeme, vida dişli pimler | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |