

# Körük kiti

## DADB-V6-80-S126-175

Ürün numarası: 553355

FESTO

ISO 15552'ye uygun standart silindirlere için



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Dış çap                                 | 93 mm   |
| Büyükklük                               | 80  |
| Strok aralığı                           | 126 ... 175 mm                                  |
| Piston kolu uzantısı                    | 49 mm   |
| Tasarım                                 | Yuvarlak  |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi                                |
| Tasarım yapısı                          | Körük kiti<br>kanallı tahliye havasıyla         |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma                             |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                  |
| Ortama dayanım                          | Toz<br>Mıçır<br>Yağlar<br>Gres yağı<br>Yakıtlar |
| Koruma sınıfı                           | IP54  |
| Çevre sıcaklığı                         | -10 ... 80 °C                                   |
| Ürün ağırlığı                           | 140 g   |
| Bağlantı şekli                          | geçmeli<br>Dış açılmış pim                      |
| Pnömatik bağlantı                       | G1/4  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                                    |
| Malzeme, adaptör bileşenleri            | PA-kuvvetlendirilmiş                            |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları        | NBR   |
| Malzeme, körük                          | NBR   |
| Malzeme, vida dişli pimler              | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                 |