


# Körük kiti

## DADB-S1-50-S351-375

Ürün numarası: 553493

FESTO

ISO 6432'ye uygun standart silindirlere için



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	57 mm
Büyüklik	50
Strok aralığı	351 ... 375 mm
Piston kolu uzantısı	106 mm
Tasarım	Yuvarlak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Körük kiti kanallı tahliye havasıyla
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F5a
Ortama dayanım	Toz Mıçır Yağlar Gres yağı Yakıtlar
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	151 g
Bağlantı şekli	Dış açılmış pim Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, adaptör bileşenleri	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, körük	NBR
Malzeme, vida dişli pimler	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik