



Yaklaşım sensörül Silindir Sensörü SIEF-M12B-NS-K-L

Ürün numarası: 553544

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	yuvarlak
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Nominal anahtarlama mesafesi	3 mm
Ortam sıcaklığı	-30 °C...70 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.16 mm
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Maks. anahtarlama frekansı DC	3000 hz
Maks. çıkış akımı	200 mA
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	3 damarlı Kablo
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PU)
Boyut	M12
Montaj türü	aynı hizada
Ürün ağırlığı	105 Gram
Gövde malzemesi	Pirinç TPE-O krom kaplama
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Koruma türü	IP68
Manyetik alanlara karşı bağışıklık	manyetik sabit ve değişim alanı
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet

Özellik	Değer
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlenme derecesi	3
Ek sensör bilgilerinin seçimi	azaltma faktörü 1 ile - manyetik alana dayanıklı
Sensör modeli seçimi	Standart