



Pozisyon sensörü SIEF-M18B-PS-S-L

Ürün numarası: 553545

FESTO

Erkek soketli, kurulumu belli olan



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	5 mm
Çevre sıcaklığı	-30 ... 85 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,28 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Maksimum anahtarlama frekansı DC	2.500 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-pinli M12x1 Erkek soket
Malzeme, konektör muhafazası	Pirinç Krom kaplı
Büyükölçü	M18
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	41 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç Krom kaplı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP68
Manyetik alanlardan oluşan bozucu sinyale karşı dayanıklı	DC ve AC mıknatıslı alan
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3