



Pozisyon sensörü SIEF-M30B-PS-K-L

Ürün numarası: 553550

FESTO

Kablolu, kurulumu belli olan.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	10 mm
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,55 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Maksimum anahtarlama frekansı DC	2.000 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Kablo
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PU)
Büyükklük	M30
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	191 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç TPE-O Krom kaplı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP68
Manyetik alanlardan oluşan bozucu sinyale karşı dayanıklı	DC ve AC mıknatıslı alan
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3