


Analog modül CPX-4AE-TC

Ürün numarası: 553594

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	46 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
Maks. hat uzunluğu	50 m Ekranlı
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz 4 Kanal diyagnozu
Diyagnostik	Kanal başına tel kopması Kanal başına sınır değer ihlali Parametreleme hatası
Parametreleri konfigure etmek	Sınır değer izleme/kanal Soğuk nokta dengelemesi Ölçü birimi Ölçüm değerini düzeltirme Kanal başına sensör tipi Tel kopması/kanal denetimi
Dahili çevrim süresi	250 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	30 mA
Giriş sayısı	4
Maks. hat direnci	10 ohm/kablo
Veri formatı	15 bit + ön ek Derecenin onda birlerinde ikilik gösterge
Tekrarlama hassasiyeti	25° C'de %0.05
25 °C'de temel hata sınırı	±0,4 %
Ortam sıcaklığıyla ilişkili çalışma hata sınırı	±0,6 %
Sensör tipleri	Tip B Tip E Tip J Tip K Tip N Tip R Tip S Tip T
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	evet
Koruma (kısa devre)	Kanal başına dahili elektronik sigorta koruması