

# Fiziksel kurutma yöntemini kullanan kurutucu PDAD-73-N1/2


Ürün numarası: 553761  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Kuru ve temiz hava için.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	Yatay dikey
Tasarım yapısı	Soğuk rejene edilebilir adsorpsiyon kurutucu
Giriş basıncı	4 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EMC için EU yönetmeliğine uygun basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
Basınç çığ noktası	-40 °C
İndirgenmiş debi miktarı için basınç çığlenme noktası	-70 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	-40°C'de ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [2:2:2] -70°C'de ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [2:1:2]
Kullanım havası sıcaklığı	2 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	31.000 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/2-14
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/2-14
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı