

Hortum PAN-4X0,75-BL

Ürün numarası: 553906

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|--|
| Dış çap | 4 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 18 mm |
| İç çap | 2.9 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 12 mm |
| Hortum özellikleri | Enerji zincirleri için uygun |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 Bar...15 Bar -13.775 000032...217.5 000032 |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | B 013277 0506 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -30 °C...80 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.006 000015 |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için |
| Renk | mavi |
| Shore sertliği | D 55 +/- 3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-A |