

Hortum PAN-12X1,75-GN

Ürün numarası: 553922

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	12 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	64 mm
İç çap	8.4 mm
Min. bükme yarıçapı	29 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 Bar...17 Bar -13.775 000032...246.5 000032
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.06 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 12 mm olan soket bağlantısı için
Renk	yeşil
Shore sertliği	D 55 +/- 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-A