

Plastik hortum PAN-10X1,5-RT

Ürün numarası: 553927

FESTO

standart dış çaplı boru hattı, yüksek termik ve mekanik yüklere dayanabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	10 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	58 mm
İç çap	7 mm
Min. Bükme radyusu	27 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,7 MPa -0,95 ... 17 bar -13,775 ... 246,5 psi
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,042 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 10 mm için
Renk	kırmızı
Shore sertliği	D 55 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-A