

Plastik hortum

PAN-6X1-GE

Ürün numarası: 553931

FESTO

standart dış çaplı boru hattı, yüksek termik ve mekanik yüklere dayanabilir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Dış çap | 6 mm |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 32 mm |
| İç çap | 4 mm |
| Min. Bükme radyusu | 14 mm |
| Hortum özellikleri | Suitable for energy chains |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi |
| Müsaade edilebilirlik | TÜV |
| Sertifika yayınlayan bölüm | B 013277 0506 00 |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -30 ... 80 °C |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı | 0,016 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için çengel konnektör iç çapı 4 mm için |
| Renk | sarı |
| Shore sertliği | D 55 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, hortum | TPE-A |