


Baęlantı kablosu NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Ürün numarası: 553949

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Elektriksel baęlantı	Soket Sub-D 9-pinli 15-pin
Kablo arabirimi	SUB-D 15-pin fiş SUB-D 9-pin fiş
Kablo uzunluęu	2,5 m
Kablo özellięi	Standart
Min. Kablo bükme radyusu	78 mm
Kablo çapı	5,2 mm
Kablo tipi	LIYCY
Kablo yapısı	3x0,34 Ekranlı
Renk kodu, nüve izolasyonu	kahve rengi Yeşil beyaz
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıęı	-30 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklıęı	-5 ... 70 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Material cable sheath	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri
Material housing	Plastik, metalize edilmiş Metal
Material electrical contact	Altın yaldızlı