


Giriş modülü CECX-E-6E-T-P2

Ürün numarası: 553974

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Güç tüketimi 24 V	1,6 W
Güç tüketimi 5 V	0,6 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	142 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	Soket dizisi, grid 5.08 mm Altın kaplı kontaklar
Dijital girişler, sayı	6
Analog girişler, çözünürlük	14 bit
Analog girişler, sinyal aralığı	Termokupl Typ J(Fe-CuNi, -100 - 700°C) Typ K(NiCr-Ni, -100 - 1000°C) Typ L(Fe-CuNi, -100 - 700°C)
Analog girişler, 25° C'de mutlak hassasiyet	± 1,0 °C
Analog girişler, galvanik izolasyon	evet
Analog girişler, giriş direnci	> 10 kOhm
Dahili çevrim süresi	100 ms