


# Giriş modülü CECX-A-4E-V

Ürün numarası: 553975

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Güç tüketimi 24 V	2 W
Güç tüketimi 5 V	0,3 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	132 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	Soket dizisi, grid 5.08 mm
Dijital girişler, sayı	4
Analog girişler, çözünürlük	14 bit
Analog girişler, sinyal aralığı	0 - Uref (10 V) ± 10 V
Analog girişler, aktüatörlerin besleme gerilimi	10 VDC ± %2.5 (maks. 20 mA)
Analog girişler, en düşük önemdeki bit değeri (LSB)	1,3 mV
Analog girişler, 25° C'de mutlak hassasiyet	± 0,01%
Analog girişler, galvanik izolasyon	hayır
Analog girişler, giriş direnci	10 MOhm
Analog girişler, örnekleme tekrar zamanı	1 ms