


Çıkış modülü CECX-A-4A-V

Ürün numarası: 553976

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Listed (OL) |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Güç tüketimi 24 V | 1,9 W |
| Güç tüketimi 5 V | 0,3 W |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 55 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... 70 °C |
| Relatif hava nemi | 10 - 95 % |
| Koruma sınıfı | IP20 III |
| Ürün ağırlığı | 132 g |
| Titreşim dayanım testi | EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g |
| Darbe dayanım testi | EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs) |
| Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç | Soket dizisi, grid 5.08 mm |
| Analog girişler, galvanik izolasyon | hayır |
| Analog çıkışlar, sayı | 4 |
| Analog çıkışlar, çözünürlük | 12 bit |
| Analog çıkışlar, maks. yük direnci | $\geq 1.000 \text{ Ohm}$ |
| Analog çıkışlar, sinyal aralığı | $\pm 10 \text{ V}$ |
| Analog çıkışlar, dönüştürme zamanı | 1 ms |
| Analog çıkışlar, en düşük önemdeki bit değeri (LSB) | 5,32 mV |
| Analog çıkışlar, 25° C'de mutlak hassasiyet | $\pm 0,15\%$ |