


Elektrik arabirimi CECX-S-S4

Ürün numarası: 553979

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	31 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Seri arayüz, sayı	1
Seri arayüz, tip	RS 485-A/422-A
Seri arayüz, bağlantı teknolojisi	Erkek soket Sub-D 9-pinli
Seri arayüz, iletim hızı	1200 ... 115000 Bit/s Yazılımla ayarlanabilir
Seri arayüz, elektriksel izolasyon	hayır