


Valf grubu VTUB-12

Ürün numarası: 553983

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Elektriksel bağlantı	Fieldbus Multipin
Elektriksel I/O sistemi	hayır
Valf adası tipi	23
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Direkt ve endirekt dokunmaya karşı koruma	Güvenli ayrılmı düşük fonksiyon gerilimi (PELV)
Mpa işletim basıncı	0,28 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2,8 ... 8 bar
Çalışma basıncı açıklaması	Harici pilot havası ile 0 - 8 bar
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
KC işareti	KC-EMV
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Valf adası yapısı	Sabit mandal
Valf yerlerinin max. sayısı	35
Maks. basınç bölgesi sayısı	18
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu 3/2 açık tek durumlu 5/2 iki durumlu 5/2 tek durumlu
Valf ölçüsü	12 mm 24 mm
Maks. standart nominal debi miktarı	12 mm'de 400 l/dk
Genişlik	12 mm 24 mm
Nominal genişlik	3 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %