


Verbindungsleitung NEBV-H1G2L-P-2.5-LE2

Ürün numarası: 554031

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Kutup korumalı	hayır
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Betriebsspannungsbereich AC	4,5 ... 26,4 V
Betriebsspannungsbereich DC	4,5 ... 26,4 V
Max. Ausgangsstrom	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Koruma sınıfı	IP40
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	60 g
Elektriksel bağlantı	2-damarlı Dose gerade / Kabel
Kablo uzunluğu	2,5 m
Bağlantı şekli	Klips
Renk kodu, nüve izolasyonu	Pin 1 = Siyah Pin 3 = schwarz/rot
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Gövde için malzeme bilgisi	POM PUR
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC